





**LA SV-ELC Richiede**

- un'alimentazione 12 o 24 VAC/DC da collegare ai morsetti +V e massa (▽)
- un comando di attivazione della elettroserratura o luce di cortesia fornito, o tramite un contatto pulito da collegare tra il morsetto (EL) e la massa (▽), oppure tramite un'uscita open collector di tipo NPN e rende disponibile:
- sui due morsetti DRY CONTACT un contatto pulito NO (privo di tensione) che resta attivo un tempo compreso tra 0,5 e 240 secondi a seconda della impostazione dei due trimmer.



Impulso negativo tempo regolabile da 0,5" A 6,5"



Dimensioni del contenitore chiuso  
Peso 65 gr.